



MODE D'EMPLOI
GEBRAUCHSANWEISUNG

SCHÉMA DE PRINCIPE/SCHEMATISCHE DARSTELLUNG



PLAN/PLÄNE



DESCRIPTION/BESCHREIBUNG


Les régulateurs de vide sont destinés à maintenir une dépression constante en aval, indépendamment du degré de vide en amont. Leur fonctionnement est à membrane et piston. À la différence des réducteurs de vide, ils n'introduisent pas d'air dans le circuit pour diminuer le degré de vide. Ils sont utiles chaque fois que l'on veut obtenir une dépression inférieure à celle fournie par le réseau.

Die Vakuümregler halten stromabwärts einen konstanten Unterdruck, unabhängig von der Höhe des Vakuüms stromaufwärts. Sie funktionieren mit Membranen und Kolben. Im Gegensatz zu Ablassventilen führen sie dem Vakuümkreislauf keine Luft zu, um das Vakuüm zu senken. Sie sind für Situationen geeignet, in denen man einen niedrigeren Unterdruck benötigt, als man zur Verfügung hat.

OPTIONS/OPTION

Vous pouvez en option commander un afficheur numérique entièrement autonome, il est conforme aux directives CE et RoHS.

Sie können optional eine Digitalanzeige bestellen, die den EG- und RoHS-Richtlinien entspricht.



PIÈCES DE RECHANGE/ERSATZTEILE


POUR ENTRETIEN/FÜR DIE WARTUNG

- **Kit joint**
réf. **1 x RV 38 J** (en nitrile standard), voir page 2 (1-2-7-8-10-13-15-17)
- **Vacuümètre**
réf. **VA 40 AR** : Vacuümètre à bain de glycérine, Ø63mm, en inox.

- **Dichtungsset**
Artikelnr. **1 x RV 38 J** (in Standardnitril), siehe Seite 2 (1-2-7-8-10-13-15-17).
- **Vacuümmeter**
Artikelnr. **VA 40 AR** : Vacuümmeter mit glycerinbad Ø63mm, aus Edelstahl.



VA 40 AR



RV 38 J

- 1** Molette en laiton nickelé (x1)/Drehknopf aus vernickeltem Messing (x1)
RV MOLETTE
- 2** Joint torique en nitrile SH70 (x1)/O-Ring aus Nitril SH70 (x1)
RV MOLETTE JT
- 3** Ressort en inox 303 (x1)/Edelstahlfeder 303 (x1)
RV 38 RES M
- 4** Plot en laiton (x1)/Messinganschlag (x1)
RV 38 PLOT
- 5** Bouchon 6 pans creux G1/8" conique en laiton nickelé (x1)/
G1/8" Verschlusskappe aus Messing vernickelt (x1) 182 4
- 6** Corps en aluminium 6082 (x1)/Gehäuse aus Aluminium 6082 (x1)
RV 38 CORPS - 2x G1"
- 7** Joint torique en nitrile SH70 (x1)/O-Ring aus Nitril SH70 (x1)
RV EVENT JT
- 8** Joint torique en nitrile SH70 (x1)/
O-Ring aus Nitril SH70 (x1)
RV 38 JT CORPS
- 9** Vacuomètre à bain de glycérine (x1)/
Vakuummeter mit Glycerinbad (x1)
VA 40 AR
- 10** Joint plat en nitrile SH65 (x1)/
Flachdichtung aus Nitril SH65 (x1)
RV 38 JT TIGE
- 11** Tige en laiton (x1)/Messingstab (x1)
RV 38 TIGE
- 12** Entretoise en aluminium 6082 (x1)/
Distanzstück aus Aluminium 6082 (x1)
RV 38 ENTRETOISE
- 13** Joint torique en nitrile SH70 (x1)/
O-Ring aus Nitril SH70 (x1)
RV TIGE JT
- 14** Piston en laiton (x1)/Messingkolben (x1)
RV 38 PISTON
- 15** Joint plat en nitrile SH65 (x1)/
Flachdichtung aus Nitril SH65 (x1)
RV 38 JT PLAT
- 16** Fond en aluminium 6082 (x1)/
Aluminum 6082 Teil (x1)
RV 38 FOND
- 17** Vis CHC en acier électrozingué (x4)/
CHC-Schrauben aus verzinktem Stahl (x4)
RV 12/34/1 VIS

